


**HOLEX****IMPACT-hylsnyckelhylsa sexkant, 1/2 tum tunnväggig Surface Drive, nyckelvidd: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651020 18
GTIN	4045197336439
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Fördel:**

Surface Drive-profilen griper skruvarna i flankerna och skonar de omtåliga hörnen. Ingen risk att hylsorna nyper och fastnar på skruvarna.

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Längd	38 mm
nyckelvidd	18 mm
Ø utgångssidan	25 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnyckelklar Surfacedrive
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,  
inklusive utdragare Typ 4

651790 4

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm

651900 3X25

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30