

HOLEX**IMPACT-hylsnyckelhylsa, sexkant, 1/2 tum långa med fjädrande magnet, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651210 13
GTIN	4045197215239
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Fördel:

Den fjäderlagrade magneten ser till att skruven sitter säkert i hylsan. Det gör också att hylsan alltid har maximalt grepp om skruven. Fjädern gör det enkelt att ta loss urskruvade muttrar och skruvar ur hylsan.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

HOLEX IMPACT-hylsnyckelinsatser, sexkant, lång, även i tumdimensioner, finns hos vår eShop (nr 651202).

Teknisk beskrivning

Längd	78 mm
nyckelvidd	13 mm
Ø utgångssidan	21 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkantsnyckel

lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm	651900 3X20
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3