

**HOLEX****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med magnet, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651005 12
GTIN	4045197382337
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	12 mm
Ø utgångssidan	20 mm
Längd	38 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

---

## Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm	651900 3X20
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25