

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum Surface Drive, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651010 10
GTIN	4991644353033
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Fördel:

Surface Drive-profilen griper skruvarna i flankerna och skonar de omtåliga hörnen. Ingen risk att hylsorna nyper och fastnar på skruvarna.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	38 mm
Ø utgångssidan	17 mm
nyckelvidd	10 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm

651900 3X20

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm

651800 25

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 3

651790 3