


**Koken****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med led, nyckelvidd: 18mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 651215 18     |
| GTIN         | 4991644356973 |
| Artikelklass | 63R           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Fördel:**

Direkt förskruvning på svåråtkomliga ställen, ingen universalknut krävs.

**Norm:**

**DIN 3129**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Längd                           | 69,5 mm            |
| Ø utgångssidan                  | 27 mm              |
| nyckelvidd                      | 18 mm              |
| fyrkantsfäste                   | 1/2 tum            |
| Drivprofil                      | 6-kant-hylsnycklar |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja                 |

Produktslag

Hylsnyckelinsats

## Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,  
inklusive utdragare Typ 4

651790 4

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm

651900 3X25

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30