

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med magnet, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651005 14
GTIN	4045197382351
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	38 mm
Ø utgångssidan	22,5 mm
nyckelvidd	14 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 3

651790 3

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm

651800 25

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum ØxLängd 3X20 mm

651900 3X20