

**HOLEX****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum, nyckelvidd: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651000 22
GTIN	4045197214942
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	22 mm
Längd	38 mm
Ø utgångssidan	32 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

---

**Tillbehör**

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm	651900 3X25
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm	651800 30
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 4	651790 4