

**HOLEX****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med magnet, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651005 15
GTIN	4045197382368
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Längd	38 mm
nyckelvidd	15 mm
Ø utgångssidan	23,7 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

---

## Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,  
inklusive utdragare Typ 4

651790 4

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm

651900 3X25