


Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med led, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651215 19
GTIN	4991644356980
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Fördel:

Direkt förskruvning på svåråtkomliga ställen, ingen universalknut krävs.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	19 mm
Ø utgångssidan	28,2 mm
Längd	73,5 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm

651900 3X25

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 4

651790 4