

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum Surface Drive, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 651010 15 |
| GTIN | 4991644353088 |
| Artikelklass | 63R |

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Fördel:

Surface Drive-profilen griper skruvarna i flankerna och skonar de omtåliga hörnen. Ingen risk att hylsorna nyper och fastnar på skruvarna.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| nyckelvidd | 15 mm |
| Längd | 38 mm |
| Ø utgångssidan | 23,2 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja |

Produktslag

Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 4

651790 4

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm

651900 3X25

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30