



## Självnivellerande korslaser GCL, Typ: 2-15



### Beställningsdata

Ordernummer	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Artikelklass	46T

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

3 st batterier nr 081561 LR6, multifunktionshållare, lasermåltavla och skyddsväska.

### Teknisk beskrivning

höjd	106 mm
vikt	490 g
felgräns	±0,3 mm/m
stativgänga	1/4 tum
stativgänga	5/8 tum

nivelleringsområde	±4 grad
IP-skyddsklass	IP 54
räckvidd	15 m
laserklass	2
Längd	112 mm
Bredd	55 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Antal ingående batterier	3
Färg på lasern	röd
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Krysslinjelaser

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------