

Garant**Självspännande borrchuck, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	341420 6
GTIN	4045197883209
Artikelklass	31J

Beskrivning**Utförande:**

Industriutförande

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För montering på borrdorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

För pelarborrmaskiner.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0 - 8 mm
Utvändig Ø	37 mm
Borrhuvudlängd stängd	78 mm
Borrdorn	B 10
Maximal diameter borrchucksdorn	10,094 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri