

Garant**Självspännande borrchuck, Typ: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	341420 8
GTIN	4045197883216
Artikelklass	31J

Beskrivning**Utförande:**

Industriutförande

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För montering på borrhorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

För pelarborrmaskiner.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	78 mm
Borrdorn	B12
Maximal diameter borrchucksdorn	12,065 mm
spännvidd	0 - 8 mm
Utvändig Ø	37 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri