

**Garant****Självspännande borrchuck, Typ: 10/12****Beställningsdata**

Ordernummer	341420 10/12
GTIN	4045197883223
Artikelklass	31J

**Beskrivning****Utförande:**

Industriutförande

Med borrchuckdorn DIN 238

**Användningsdata:**

För montering på borrdorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

För pelarborrmaskiner.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig Ø	40 mm
spännvidd	0 - 10 mm
Borrhuvudlängd stängd	86 mm
Maximal diameter borrchucksdorn	12,065 mm
Borrdorn	B 12
Produktslag	Borrchuck nyckelfri