

Garant**Självspännande borrhuck, Typ: 10/16****Beställningsdata**

Ordernummer	341420 10/16
GTIN	4045197883230
Artikelklass	31J

Beskrivning**Utförande:**

Industriutförande

Med borrhucksdorn DIN 238

Användningsdata:

För montering på borrdorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

För pelarborrmaskiner.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0 - 10 mm
Utvändig Ø	40 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Borrdorn	B 16
Borrhuvudlängd stängd	86 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri