

Garant**Självspännande borrhuck, Typ: 13/12****Beställningsdata**

Ordernummer	341420 13/12
GTIN	4045197883247
Artikelklass	31J

Beskrivning**Utförande:**

Industriutförande

Med borrhucksdorn DIN 238

Användningsdata:

För montering på borrhorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

För pelarborrmaskiner.

Teknisk beskrivning

Borrhorn	B 12
spännvidd	1 - 13 mm
Borrhuvudlängd stängd	103 mm
Utvändig Ø	47 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	12,065 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri