

**Koken****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med led, nyckelvidd: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651215 22
GTIN	4991644357017
Artikelklass	63R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Fördel:**

Direkt förskruvning på svåråtkomliga ställen, ingen universalknut krävs.

**Norm:**

**DIN 3129**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Ø utgångssidan	32 mm
Längd	73,5 mm
nyckelvidd	22 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,  
inklusive utdragare Typ 4

651790 4

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum ØxLängd 3X25 mm

651900 3X25