

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med magnet, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651005 17
GTIN	4045197382382
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	38 mm
Ø utgångssidan	26 mm
nyckelvidd	17 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm	651900 3X25
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 4	651790 4
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm	651800 30