



## Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 28 delar, Typ: S



### Beställningsdata

Ordernummer	630295 S
GTIN	4013288173836
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M8.

För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 – M6 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M6.

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

#### Innehåll:

Stl S - Med omställbart spärrhuvud nr 632295.

Stl P - Med förskjutbar fyrkant nr 632290.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st strl 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bits C 6,3, för invändig sexkant: 4 st nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, för Pozidriv: 2 st nr 675320 storlek 1/25; 2/25

Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: 6 st nr 675340 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 150 mm

förlängning Wobbel: 1 st 56 mm

anslutningsdel med snabbväxelchuck: 1 st fyrkantinsats 1/4 tum - bitsfäste 1/4 tum

spärrskaft (storlek S): 1 st nr 632295  
vändbart spärrskaft (storlek P): 1 st nr 632290  
Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

## Teknisk beskrivning

Antal delar	28
Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	5-13 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-6 mm
tillverkarens beteckning	8100 SA 8
förpackning	Textilväska, kardborrlås
Längd	204 mm
Bredd	91 mm
höjd	51 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX27	675340 TX27
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675310 3/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal", omställbart, 1/4 tum med utstötare	632295
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675310 2/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675320 1/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675310 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX10	675340 TX10
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675240 3
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6