



Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 38 delar, Antal skruvmejslar:



Beställningsdata

Ordernummer	630330
GTIN	4000896164813
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M3 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M8.

För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 – M6, spårskruvar med gänga M3 – M5 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M8.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6-kant-BITS C 6,3: 5 st strl 3; 4; 5; 6; 7 mm

BITS för Torx® C 6,3 med hål: 7 st strl. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

BITS för Phillips C 6,3: 3 st strl 1; 2; 3

Pozidriv-BITS C 6,3: 3 st strl 1; 2; 3

Spårskruv-BITS C 6,3: 3 st strl 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

bitshållare: 1 st 1/4 tum fyrkantinsats – 1/4 tum sexkantnyckelhjälp

fyrkanttapp: 1 st sexkantkoppling E 6,3 – fyrkant 1/4 tum

hylsskruvmejsel: 1 st

Förlängare: 2 st strl. 55; 101,5 mm

universalknut: 1 st

spärrskaft: 1 st

Förvaring i: Plastlåda med halsäker 2K-yta.

höjd: 52 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 5,5-14 mm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-7 mm

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spår skruvmejsel
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Antal delar	38
fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	5,5-14 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-7 mm
förpackning	Plastlåda med halsäker 2K-yta.
Längd	180 mm
Bredd	98 mm
höjd	52 mm
Produktslag	hylsnyckel