

**Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 13X17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610950 13X17
GTIN	4045197159267
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	13 mm
maximal käftbredd b2	39 mm
maximal käftbredd b1	33 mm
Nyckelvidd ₂	17 mm
maximal käfthöjd h	6 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	201 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel