

**Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 36X41mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 610900 36X41  |
| GTIN         | 4045197384379 |
| Artikelklass | 62A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| maximal käfthöjd h      | 11 mm    |
| maximal käftbredd b2    | 88 mm    |
| Nyckelvidd <sub>1</sub> | 36 mm    |
| Nyckelvidd <sub>2</sub> | 41 mm    |
| maximal käftbredd b1    | 80 mm    |
| Nyckelvidder            | metrisk  |
| nyckellängd L           | 358 mm   |
| Norm                    | DIN 3110 |
| Norm                    | ISO 3318 |
| Käftvinkel 1            | 15 grad  |
| Käftvinkel 2            | 15 grad  |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Yta                           | fosfaterad  |
| Produktnamnsattribut          | fosfaterad  |
| gnistfri                      | nej         |
| Samma nyckelvidd i båda ändar | nej         |
| Produktslag                   | Skruvnyckel |