

**Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 22X24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610900 22X24
GTIN	4045197384270
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	8 mm
maximal käftbredd b2	53 mm
maximal käftbredd b1	49 mm
Nyckelvidd ₁	22 mm
Nyckelvidd ₂	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	245 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel