



## Instickshandtag 1/4 tum Spärrnyckel, omkopplingsbar



### Beställningsdata

Ordernummer	632980
GTIN	7610733233182
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Omkopplingsbart för vänster- och högergång med integrerat mittläge (blockerad spärrfunktion). 24 kuggar 15° omtagsvinkel.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

totallängd: 158 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	158 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Produktslag	hylsnyckel