

**Dubbla u-nycklar, sats, Antal nycklar: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	610710 12
GTIN	4045197159175
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

leveransinnehåll:

1 av varje nyckelnr 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Strl 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	12
Nyckelvidder	metrisk
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

Tillbehör

Verktgshållare i plast för antal nycklar 12

611500 12