

**Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 25X28mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610900 25X28
GTIN	4045197384300
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

maximal käftbredd b2	62 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	28 mm
maximal käfthöjd h	9 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	25 mm
maximal käftbredd b1	56 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	274 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel