

**Dubbla u-nycklar, sats, fosfaterad, Antal nycklar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	610910 10
GTIN	4045197384409
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 dubbelskruvnyckel nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Strl 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	10
Nyckelvidder	metrisk
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Yta	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

**Tillbehör**

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm	610900 16X17
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610900 8X9
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 21X24 mm	610900 21X24
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 27X30 mm	610900 27X30
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 6X7 mm	610900 6X7
Verktgshållare i plast med låsbygel för antal nycklar 11	611700 11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X19 mm	610900 18X19
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610900 12X13
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 20X22 mm	610900 20X22
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610900 10X11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610900 14X15