

**Dubbla u-nycklar, sats, Antal nycklar: 13****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 610710 13 |
| GTIN | 4045197159182 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

leveransinnehåll:

1 av varje nyckelnr 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Strl 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|---------|
| Antal nycklar | 13 |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Käftvinkel 1 | 15 grad |
| Käftvinkel 2 | 15 grad |