

**Dubbla u-nycklar, sats, fosfaterad, Antal nycklar: 12****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 610910 12     |
| GTIN         | 4045197384416 |
| Artikelklass | 62A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 dubbelskruvnyckel nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Strl 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Teknisk beskrivning**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Antal nycklar | 12          |
| Nyckelvidder  | metrisk     |
| Käftvinkel 1  | 15 grad     |
| Käftvinkel 2  | 15 grad     |
| Yta           | fosfaterad  |
| Produktslag   | Skruvnyckel |

**Tillbehör**

|   |              |
|---|--------------|
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 30X34 mm      | 610900 30X34 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 21X23 mm      | 610900 21X23 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 6X7 mm        | 610900 6X7   |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm      | 610900 10X11 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm      | 610900 12X13 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm        | 610900 8X9   |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 24X26 mm      | 610900 24X26 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 27X32 mm      | 610900 27X32 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm      | 610900 14X15 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm      | 610900 16X17 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 20X22 mm      | 610900 20X22 |
| Verktgshållare i plast för antal nycklar 12 | 611500 12    |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X19 mm      | 610900 18X19 |