



## Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 18X21 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	610700 18X21
GTIN	4045197159007
Artikelklass	61A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

nyckellängd L: 235 mm

maximal käftbredd b1: 40 mm

maximal käftbredd b2: 47 mm

maximal käfthöjd h: 8 mm

### Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b1	40 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	18 mm
maximal käftbredd b2	47 mm
maximal käfthöjd h	8 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	21 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	235 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej