

**Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 5,5X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610900 5,5X7
GTIN	4045197441409
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	7 mm
maximal käftbredd b1	15 mm
maximal käfthöjd h	4 mm
maximal käftbredd b2	17 mm
Nyckelvidd ₁	5,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	122 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel