



## Precisionsspärrskaft "Zyklop Speed", omställbart, 1/4 tum med svänghuvud och utstötare



### Beställningsdata

Ordernummer	632390
GTIN	4013288121868
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.

Med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.

Fritt **svängbar spärrnyckel** med definierade spärrlägen vid 0° (användning som skruvmejsel) och vid 75° och 90° på båda sidor. Arbetsvinkel 5°.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Antal tänder: 72

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	8000 A
fyrkantsfäste	1/4 tum
totallängd	152 mm
Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 grad
Produktslag	Spärrhuvud

