

**Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 13X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610900 13X15
GTIN	4045197384140
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

maximal käfthöjd h	6 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	13 mm
maximal käftbredd b1	33 mm
maximal käftbredd b2	35 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	15 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	186 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel