



## Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 19X24 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	610700 19X24
GTIN	4045197159021
Artikelklass	61A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

nyckellängd L: 250 mm

maximal käftbredd b1: 43 mm

maximal käftbredd b2: 53 mm

maximal käfthöjd h: 8 mm

### Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	8 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	19 mm
maximal käftbredd b1	43 mm
maximal käftbredd b2	53 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	250 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej