



## Maskinrumsbelysning Planonlight LED Black Series, effektförbrukning: 10W



### Beställningsdata

Ordernummer	081353 10
GTIN	2050001919397
Artikelklass	04E

### Beskrivning

#### Utförande:

Planonlight LED **Black Series** är den starkaste, **tätaste** och **mest kompakta** av Planonlight arbetslamporna. Påbyggnadsvariant med flexibla fastsättningsmöjligheter för tuffast möjliga industriella användningsområden.

- **Högsta ljusstyrka med 157 Lumen/Watt LED-lampor.**
- **Helt underhållsfri (livslängd på 50 000 h).**
- **Optimal för eftermontering tack vare de ytterst kompakta måtten, även för användning i mycket labyrinthiska maskiner.**
- **Ytterst variantrik med 8 olika modeller (inbyggnadsversion på förfrågan).**
- **Flexibel fastsättning: Inbyggnad jäms med ytan eller med passande ställbar hållare 081381 för 45° takmontage.**
- **Förbättrad och beprövad tätprincip med IP68 och IP69K (emulsionstät).**

#### OBS!:

**Driftspänning 24 V DC – anslutning direkt till nätspänning (230 V/50 Hz) förstör lampan!**Anslutning till nätspänning via transformator nr 081375.

### Teknisk beskrivning

vikt	500 g
------	-------

ljusflöde	1300 lm
effektförbrukning	10 W
strålningsvinkel fast	120 grad
Belysning	LED-modul
Temperaturområde	-20 - 55 °C
totalhöjd	20 mm
färgtemperatur	6500 K
Energiförsörjning	Nätdriven
total bredd	65 mm
totallängd	168,5 mm
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	10487
Produktslag	Maskinbelysning

## Tillbehör

Transformator för PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Hållare för Black Series 45°	081381