



Maskinrumsbelysning Planonlight LED Black Series, effektförbrukning: 15W



Beställningsdata

Ordernummer	081353 15
GTIN	2050001919403
Artikelklass	04E

Beskrivning

Utförande:

Planonlight LED **Black Series** är den starkaste, **tätaste** och **mest kompakta** av Planonlight arbetslamporna. Påbyggnadsvariant med flexibla fastsättningsmöjligheter för tuffast möjliga industriella användningsområden.

- **Högsta ljusstyrka med 157 Lumen/Watt LED-lampor.**
- **Helt underhållsfri (livslängd på 50 000 h).**
- **Optimal för eftermontering tack vare de ytterst kompakta måtten, även för användning i mycket labyrintiska maskiner.**
- **Ytterst variantrik med 8 olika modeller (inbyggnadsversion på förfrågan).**
- **Flexibel fastsättning: Inbyggnad jäms med ytan eller med passande ställbar hållare 081381 för 45° takmontage.**
- **Förbättrad och beprövad tätprincip med IP68 och IP69K (emulsionstät).**

OBS!:

Driftspänning 24 V DC – anslutning direkt till nätspänning (230 V/50 Hz) förstör lampan!Anslutning till nätspänning via transformator nr 081375.

Teknisk beskrivning

strålningsvinkel fast	120 grad
-----------------------	----------

vikt	600 g
ljusflöde	2000 lm
effektförbrukning	15 W
Belysning	LED-modul
Temperaturområde	-20 - 55 °C
totalhöjd	20 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
färgtemperatur	6500 K
total bredd	65 mm
totallängd	234 mm
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	10488
Produktslag	Maskinbelysning

Tillbehör

Transformator för PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Hållare för Black Series 45°	081381