



## Självnivellerande korslaser GCL, Typ: 2-50CG



### Beställningsdata

Ordernummer	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Artikelklass	46T

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter. **Gröna korslinjer** för bästa möjliga synbarhet även under dåliga ljusförhållanden. Bluetooth-gränssnitt för fjärrstyrd användning i exakta arbeten utan beröring av apparaten. Kan drivas med batterier (medföljer). Stort arbetsområde på upp till 80 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör).

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

12 V litiumjonbatteri, laddare, multifunktionshållare, lasermåltavla, skyddsväska och transportväska.

### Teknisk beskrivning

Längd	136 mm
räckvidd	20 m

IP-skyddsklass	IP 54
nivelleringsområde	±4 grad
stativgänga	1/4 tum
felgräns	±0,3 mm/m
höjd	122 mm
räckvidd med mottagare	80 m
laserklass	2
Bredd	55 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
vikt	600 g
förpackning	Transportväska
Färg på lasern	grön
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
märkspänning	12 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Krysslinjelaser