

Garant**GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs, med hål, Ø D / Zeff: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215126 63/4
GTIN	4045197878779
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	65 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	47 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	4
Passande vändskär	LO.. 130708
FästhålsØ	27 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Skruvsats för vändskär	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Serie	Power Tang
Antal vändskärsplattor	16
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats för vändskär10 delar	219882
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP