



LED-stavlampe med batteri, totallängd: 310mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 081539 310 |
| GTIN | 5708997356128 |
| Artikelklass | 08C |

Beskrivning

Utförande:

Hopfällbar 3 i 1-ficklampa med extremt smal och kompakt design. Möjliggör kontroll och belysning av svåråtkomliga och trånga ställen. Helt hopfällad, i fickformat, fungerar lampan som en vanlig handlampan. Dessutom spotlight och två ljusstyrkesteg (50 eller 100 %). Kraftfull inbyggd magnet och krok.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Exkl. nätadel. En laddkabel ingår i leveransen.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------|
| tillverkarens beteckning | SLIM |
| Ljusflöde steg 2 | 250 lm |
| Huvud-Ø | 17 mm |
| vikt | 228 g |

| | |
|--------------------------|---------------|
| brinntid | 2,5 h |
| ljusflöde | 500 lm |
| IP-skyddsklass | IP 30 |
| Brinntid steg 2 | 5 h |
| Antal ingående batterier | 1 |
| totallängd | 310 mm |
| Batterityp | Litiumjon |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Produktslag | Ficklampa |