

**Slätvalsrulle konvex, rull-Ø: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	291442 25
GTIN	4030741391033
Artikelklass	29H

Beskrivning**Utförande:**

Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

Slipad ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Fördel:

- **Bättre ytjämnhet.**
- **Härdning av ytor.**
- **Kortare processtid.**

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till :

Lettringsverktyg: Nr 290004

rullbredd: 8 mm

rullhåls-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

rull-Ø	25 mm
rullhåls-Ø	6 mm

rullbredd	8 mm
Skärmaterial	HSS
Råhetsvärde	2 - 3 μm
Form	konvex
Typ	RRE
Produktslag	Slätvalsverktyg