

**Slätvalsrulle konvex, rull-Ø: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	291445 10
GTIN	4030741390135
Artikelklass	29H

Beskrivning**Utförande:**

Slipad och polerad ($R_z = 1 \mu\text{m}$).

Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

Fördel:

- **Bättre ytjämnhet.**
- **Härdning av ytor.**
- **Kortare processtid.**

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till:

Lettringsverktyg: nr 290000; 290001

Teknisk beskrivning

rullhåls-Ø	4 mm
rull-Ø	10 mm
rullbredd	4 mm

Skärmaterial	HSS
Råhetsvärde	1 µm
Form	konvex
Typ	RRE
Produktslag	Slätvalsverktyg