



## Slätvalsrulle konvex, rull-Ø: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	291445 20
GTIN	4030741390166
Artikelklass	29H

### Beskrivning

**Utförande:**

Slipad och polerad ( $R_z = 1 \mu\text{m}$ ).

Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

**Fördel:**

- **Bättre ytjämnhet.**
- **Härdning av ytor.**
- **Kortare processtid.**

**Användningsdata:**

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

**Passar till:**

Lettringsverktyg: Nr 290004

### Teknisk beskrivning

rull-Ø	20 mm
rullhåls-Ø	6 mm
rullbredd	8 mm

Skärmaterial	HSS
Råhetsvärde	1 µm
Form	konvex
Typ	RRE
Produktslag	Slätvalsverktyg