

**Slätvalsrulle konvex, rull-Ø: 25mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 291445 25 |
| GTIN | 4030741390173 |
| Artikelklass | 29H |

Beskrivning**Utförande:**

Slipad och polerad ($R_z = 1 \mu\text{m}$).

Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

Fördel:

- **Bättre ytjämnhet.**
- **Härdning av ytor.**
- **Kortare processtid.**

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till:

Lettringsverktyg: Nr 290004

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|-------|
| rullhåls-Ø | 6 mm |
| rull-Ø | 25 mm |
| rullbredd | 8 mm |

| | |
|--------------|-----------------|
| Skärmaterial | HSS |
| Råhetsvärde | 1 µm |
| Form | konvex |
| Typ | RRE |
| Produktslag | Slätvalsverktyg |