



Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal" förskjutbart fyrkantsfäste 1/4 tum med utstötare



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 632290 |
| GTIN | 4013288174017 |
| Artikelklass | 63F |

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med förankrad, förskjutbar fyrkant för höger- och vänstergång. Med utstötare

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Antal tänder: 76

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|------------------|
| tillverkarens beteckning | 8003 A |
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| Norm | DIN 3120 |
| Norm | DIN 3122 |
| totallängd | 141 mm |
| Antal tänder | 76 |
| Arbetsvinkel | 4,7 grad |
| Material | Krommolybdenstål |

| | |
|-------------|----------------|
| Yta | mattförokromad |
| Produktslag | Spärrhuvud |