

**Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 32X36 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610700 32X36
GTIN	4045197159137
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningsssäker), rundad.

nyckellängd L: 325 mm

maximal käftbredd b1: 70 mm

maximal käftbredd b2: 80 mm

maximal käfthöjd h: 10 mm

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	10 mm
maximal käftbredd b1	70 mm
Nyckelvidd ₂	36 mm
Nyckelvidd ₁	32 mm
maximal käftbredd b2	80 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	325 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej