

**Kombitång, förkromad VDE-isolerad, med säkringsögla, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	706010 180
GTIN	4003773081395
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Tång med säkerhetsögla för montering av fallskydd. Säkringsögla sammansvetsad med grepphylsan, dynamiskt belastningsbar upp till 3 m fallhöjd.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Användningsdata:

För användning vid konstruktions- och anläggningsarbeten, byggnadsunderhåll, för industriklättrare, takäggare, vid monterbyggnad osv.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

OBS!:

Fler utföranden och storlekar levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,2 mm
Material	Kromvanadin-elektrostål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

Tillbehör

karbinhakeSTEEL D TRI	098195
karbinhakeDOUBLE TRI	098194
FästanordningBungee Bärförmåga 15,9 kg	098240 15,9
FästanordningSpiralrep Typ T2T	098245 T2T
karbinhakeOVALSTEEL SC Typ	098196