



Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad VDE-isolerad, med säkringsögla, totallängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	706025 250
GTIN	4003773081517
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Tång med säkerhetsögla för montering av fallskydd. Säkringsögla sammansvetsad med grepphylsan, dynamiskt belastningsbar upp till 3 m fallhöjd.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Användningsdata:

För användning vid konstruktions- och anläggningsarbeten, byggnadsunderhåll, för industriklättrare, takäggar, vid monterbyggnad osv.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

OBS!:

Fler utföranden och storlekar levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

spännvidd för sexkant	46 mm
gripvidd för rör	2 tum
antal spärrlägen för fininställning	25
totallängd	250 mm
tillverkarens beteckning	Cobra
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

Tillbehör

FästanordningBungee Bärförmåga 15,9 kg	098240 15,9
karbinhakeSTEEL D TRI	098195
karbinhakeDOUBLE TRI	098194
FästanordningSpiralrep Typ T2T	098245 T2T
karbinhakeOVALSTEEL SC Typ	098196