

**IMPACT skruvdragarhylsa, 1/2 tum, för flertandskruvar (XZN), För skruvar: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	651355 M10
GTIN	4045197336507
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Ø fästsida: 25 mm

Längd: 55 mm

Teknisk beskrivning

Ø fästsida	25 mm
För skruvar	M10
Längd	55 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 3

651790 3

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm

651900 3X20

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm

651800 25