

**IMPACT kardanknut, 1/2 tum, F 12,5****Beställningsdata**

Ordernummer	651600
GTIN	4045197215581
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Utvändig fyrkant enligt DIN 3121 E 12,5 (fjäderstift) resp. F 12,5 (stifthål).

Invändig fyrkant enligt DIN 3121 G 12,5 med hål och låsringspår.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Material: Krommolybdenstål

totallängd: 60 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	60 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3121
fyrkantfäste	1/2 tum
Material	Krommolybdenstål
Yta	brunerad

lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Skarvdel

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm	651900 3X25
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm	651800 30
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 4	651790 4