

**Dräger****Halvmaskstomme X-plore® 4740, Storlek: ML****Beställningsdata**

Ordernummer	097241 ML
GTIN	4026056002726
Artikelklass	09I

**Beskrivning****Utförande:**

Den viktigaste styrkan hos stommen till halvmasken X-plore® 4740 är dess motståndskraft. Den ergonomiska tätningsläppen av silikon lämpar sig även för känslig hud och ger en mycket hög bärkomfort genom exakt passning, mycket tätslutande egenskaper och i det närmaste inget tryck från masken. **Enfilter-halvmask** med standard rundgängekoppling RD40 enligt EN 148-1 har ett omslutande plasthölje, som ger den beständiga maskstommen dess **robusthet och långa livslängd**. Dräger **"Flexi-Fit-huvudspindel"** möjliggör snabb på- och avtagning samt utmärkt passform och fixering utan att håret kommer i kläm. **"Drop-Down-bandsystemet"** med stängning i nacken möjliggör smidig avtagning av masken vid pauser i arbetet utan att man behöver ta av sig skyddshjälmen. Passar för medelstora till stora ansikten.

**Norm:**

EN 140

färgkod för passande tillbehör: RD40

Filteranslutning: RD40

vikt: 175 g

tillverkarens beteckning: R 55 874

**Teknisk beskrivning**

tillverkarens beteckning	R 55 874
vikt	175 g
Filteranslutning	RD40
färgkod för passande tillbehör	RD40
Produktslag	Halvmask

## Tillbehör

Utbytesfilter filter A2B2E2K1	097264 A2B2E2K1
Utbytesfilter filter A2	097264 A2
Transportlåda för andningskyddsmask Typ BAG2	097267 BAG2
Utbytesfilter filter A2B2	097264 A2B2
Utbytesfilter filter AX	097264 AX
Utbytesfilter filter A2B2P3RD	097264 A2B2P3RD
Utbytesfilter filter A2P3RD	097264 A2P3RD
Utbytesfilter, partikelfilter filter P3	097262 P3